


MO-BOX (HP)

メタル・光 小型収納BOX



この大きさなら、お客様も納得

開発・製造

全国通信用機器材工業協同組合員

株式会社 朝倉製作所

<http://www.asakuraseisakusho.co.jp>

千葉県野田市木間ヶ瀬4999

TEL 04-7120-6000

FAX 04-7198-0101

【標準配線例】


完成外観（底面配線溝利用の場合）



【4・8・8・8スプリッター使用】

（純正可動台座を使用します）


（市販嵩上げ台座を使用します）




【4・8・8スプリッター使用】

（純正可動台座を使用します）

（市販嵩上げ台座を使用します）



【可動台座を開いたとき】



【コーキング塗布時の注意】



コーキング材を適量に
周囲に施す。






添付のへらで、余分な量を
削除する。




フタを閉めたときに、フタ周囲に
はみだしたコーキングが付着しな
い位、壁面の材料を取る。

★MO・BOX (HP) の概要★



 インドアケーブルガイド
 FAコネクタ固定部材
 {取付例}



◆ オプション可動台座使用例 ◆

可動台座を開いた状態

- ① **小型・軽量かつ薄型**で美観上も好評です。
BOX設置折衝において、小型で目立たないので
オーナー様等に印象が良く、NG減少が見込める。
- ② 作業性良好で設置が短時間に出来ます。
BOXの側面が可能な限り低い設計なので、
作業性が良好で、**通建会社様**に好評です。
- ③ 屋内設置はもとより、**耐雨構造**になっており、
屋外設置も出来ます。
- ④ 付属のインドアケーブルガイドで、ファイバー
ケーブルが**整然と引き回**せます。
- ⑤ **シリンダー錠N200**が付属されており、お客様に
セキュリティー対策の安心感をアピールできます。
- ⑥ 小型ながら、**収納力は大型並み**。

品名	MO・BOX(HP)	
設置場所	屋内・屋外	
寸法(mm)	W270×H350×D95	
材質	ポリプロピレン	
収納機器等	重量(kg)	1
	DC4芯成端モジュール (把持部)	1
	DCスプリッタ 「8」「FA」	1~4 (注1)
標準添付品	FAコネクタ固定部材 (1個) インドアケーブルガイド (3個)	
本体価格 (円)	①製品 単体	① 1800
	②オプション台座セット	② 2600

(注1) 純正可動台座を使用すれば
DCスプリッタ「8」「FA」又は DCスプリッタ「4」「FA」を、4個まで収容可能。